

**Mitutoyo****Rýchlomerný hrúbkomer, Rozsah merania: 0-12mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	438251 0-12
GTIN	4946368727332
Trieda položky	44A

## Popis

**Prevedenie:**

Veľmi malé a príručné zariadenie s kapacitným meracím systémom. Oceľové meracie plochy tvrdené, brúsené a lapované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

## Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	1
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Vykladanie	20 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Odčítanie	0,01 mm
Rozsah merania	0 - 12 mm
Ø meracích plôch	5 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Balenie	stabilný box
Norma	Výrobná norma

Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C6
Druh produktu	Rýchlomerný hrúbkomer

### Služby

Kalibrácia DAkkSRýchlomerný hrúbkomer maximálny rozsah merania 30	023430 30
KalibráciaRýchlomerný hrúbkomer maximálny rozsah merania 200	023420 200

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
--	------------