

**Pár rukavíc 6240 // SKIN, Veľkosť rukavíc: 11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094234 11
GTIN	4059904095717
Trieda položky	09H

Popis**Prevedenie:**

6240 SKIN. Priliehavé rukavice s vysokým pohodlím počas nosenia a dobrou citlivosťou vďaka pokročilej **18-vláknovej technológii pletenia** z mimoriadne tenkej priadze. Vhodné aj na ovládanie dotykových obrazoviek.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	11
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Lícovanie	velmi dobré
Prilnavosť na mokrom povrchu	primerané

Bez DMF	nie
Pocit na dotyk	velmi dobré
Materiál povrchovej úpravy	PU
Dýchacia aktivita	velmi dobré
bez silikónov	nie
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
EN 388	2111X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / modrá
Hmotnosť	8 g
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice