

**Garant****CCGW 120412 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265940 NL
GTIN	4062406096014
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce dlhé triesky.

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálny
Prevedenie rezných hrán	NL
Rezný materiál	MKD
Posuv f	0,005 - 0,1 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	150 - 1600 m/min
Typ	MKD
Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CCGW 120412 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie