

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-423, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094471 7
GTIN	10076490053434
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-423. Nitrilová vrstva PU na vodnej báze. Neobsahuje silikón a DMF. Odolnosť voči teplu do 100 °C. Vhodné najmä na rezanie suchých alebo do oleja namočených dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lícovanie	velmi dobré
Dýchacia aktivita	dobré
Bez DMF	áno
Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3

bez silikónov	áno
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	3
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Materiál povrchovej úpravy	PU/nitril
Pocit na dotyk	dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	4
Veľkosť rukavíc	7
Séria	HyFlex®
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	INTERCEPT™
Povrchová úprava	PU/nitril
Materiál	PU/nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá/limetková
Norma	EN 407
Hmotnosť	30 g
Dĺžka	225 mm
Použitie	viacrazové

Trieda ochrany pred rezom

B

Druh produktu

Rukavice na ochranu pred porezaním