

3M Scotch-Brite™

Rúnový kotúč so suchým zipsom GB-DH, Ø 115 mm, Porovnanie zrnitosti: 80**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	566902 80
GTIN	50048011643996
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a prilnutie kotúča na podložku (**približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965**).

Veľmi **agresívny rúnový kotúč** s vysokou stabilitou hrán. Zapracované **keramické zrno (CER)** umožňuje vyšší úber. **Optimálny na zlepšenie drsnosti po predbrúsení pomocou Cubitron™ II.**

Použitie:

Ideálne na **obrábanie malých zvarových švov a bodových zvarov**, ako aj na **hrubšie čistenie a odihľovanie**. Žiadne podbrusovanie povrchu.

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Upozornenie:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. **567705 a nasl.**

Technický opis

Farba	cervená
Stupeň jemnosti	velmi hrubý

Porovnanie zrnitosti	80
Prevedenie	A coarse heavy duty
Ø kotúčov	115 mm
Séria	GB-DH
Skratka pre brúsivo	Keramika
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Atribút Názov produktu	Ø 115 mm
Označenie výrobcu	GB-DH
maximálna obvodová rýchlosť	40 m/s
Druh produktu	Brúsne rúno

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Brúsny tanier so suchým zipsom Závit M 14 Vonkajší Ø 115

566960 115

Brúsny tanier so suchým zipsom Vystredenie a závit M 14
Vonkajší Ø 115

566965 115