

**Garant****DCGW 11T308 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265968 NK
GTIN	4062406096151
Trieda položky	21L

**Popis****Prevedenie:**

**MKD** – Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

**Použitie:**

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

**Odporúčanie:**

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 1000 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Typ	MKD
Podmienka rezu	kontinuálny
Rezný materiál	MKD

Prevedenie rezných hrán	NK
Hĺbka rezu $a_p$	0,01 - 0,2 mm
Posuv $f$	0,005 - 0,08 mm/ot,
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCGW 11T308 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie