

Garant**VCGW 110304 FN, MKD, Prevedenie rezných hrán: NK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265980 NK
GTIN	4062406096212
Trieda položky	21L

Popis**Prevedenie:**

MKD - Monokryštalický diamant, rezné hrany rezané laserom. Skosenie hrán pre neželezné kovy vytvárajúce krátke triesky.

Použitie:

Na superfinišovanie pre najlepšie povrchy.

Odporúčanie:

Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete systém GARANT Master eco. Alternatívne je možné použiť všetky vhodné držiaky a vŕtacie tyče ISO.

Technický opis

Posuv f	0,005 - 0,08 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Podmienka rezu	kontinuálny
Typ	MKD
Rezný materiál	MKD

Prevedenie rezných hrán	NK
Hĺbka rezu a_p	0,01 - 0,2 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 1000 m/min
Povrchová úprava	bez povlaku
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCGW 110304 FN
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	MKD
Možnosť dodatočného zabrúsenia	áno
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie