



## Rukavice na ochranu proti chladu, pár 1603 W, Veľkosť rukavíc: 11



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094813 11
GTIN	4260144428542
Trieda položky	09H

### Popis

#### Prevedenie:

**1603 W.** Bezšvová rukavica na ochranu proti chladu s **latexovou vrstvou**. Zdrsnená povrchová úprava zabezpečuje **veľmi dobrý úchop** pri práci s naolejovanými dielmi. **Dobrá viditeľnosť** vďaka neónovo-žltému podkladovému materiálu.

#### Prevedenie reklamného textu:

**1603 W.** Bezšvová rukavica na ochranu proti chladu s **latexovou vrstvou**. Zdrsnená povrchová úprava zabezpečuje **veľmi dobrý úchop** pri práci s naolejovanými dielmi. **Dobrá viditeľnosť** vďaka neónovo-žltému podkladovému materiálu.

#### Použitie:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

#### Použitie reklamného textu:

Vo veternom, chladnom alebo mokrom pracovnom prostredí.

#### Norma:

EN 388; EN 511

#### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

#### Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

## Technický opis

Veľkosť rukavíc	11
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	1
Ochrana pred chladom	velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
bez silikónov	nie
Lícovanie	dobré
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	4
Pocit na dotyk	primerané
Dýchacia aktivita	dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	2
Materiál povrchovej úpravy	Latex
Bez DMF	nie
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
EN 388 Odolnosť proti oderu	2
Prilnavosť na mokrom povrchu	velmi dobré
Druh rukavíc	Ochranné rukavice proti chladu
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
Použitie	viacrazové
Rozsah použitia	Allround
Technológia štrikovania	7G
Norma	EN 511
EN 388	2241X
EN 511	02X
Podkladový materiál	Bavlna
Povrchová úprava	Latex
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Farba	modrá / žltá

CE	CE 2241
Hmotnost	45 g
Druh produktu	Ochranné rukavice proti chladu