

Garant**Súprava nástrčných klúčov, Low Profile, 1/4 palcový štvorhran 14-dielne,
Počet dielov: 14**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	630355 14
GTIN	4062406096342
Trieda položky	61A

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej **vložke z PUR peny** a sú vždy po ruke.

Výhoda:

- **Vďaka malej konštrukčnej výške sú vhodné najmä na práce v stiesnených priestoroch.**
- **až 50 % úspora miesta oproti bežným výrobkom.**

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 – M8.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 13 ks veľ. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

Račňa: 1 ks č. 630357

Skladovanie v: ABS plastový box

Technický opis

Pohonný štvorhran	1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	4-14 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Balenie	Plastový box
Dĺžka	127 mm
Šírka	85 mm
Výška	47 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

Kružkový račňový klúč Typ LOWPROFILE

630357 LOWPROFILE