

HOLEX**Leštiaci tanier so suchým zipsom M14, Vonkajší Ø: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	567762 150
GTIN	4045197718419
Trieda položky	52M

Popis**Prevedenie:**

Prilnavá strana s tkaninou s hríbovou hlavou, na bezpečné držanie brúsnych kotúčov s rúnom so suchým zipsom so slučkovým velúrom.

Leštiaci kotúč s pružnou medzivrstvou. Zvýšená pružnosť vo vonkajšej oblasti vďaka skoseným okrajom.

Použitie:

Závit M14 na priame upnutie na uhlových brúskach, maximálne **80 m/s**.

Upozornenie:

Brúsny tanier so suchým zipsom **nie** je vhodný pre kotúče s rúnom so suchým zipsom č. 566902 – 566950.

Technický opis

maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Vonkajší Ø	150 mm
Stupeň tvrdosti	mäkká
Závit	M14

Druh produktu

Oporný tanier