

HOLEX**Britá vrtáka so zašpicatením HSS, TiN, Ø D: 48mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 232282 48 |
| GTIN | 4062406096823 |
| Trieda položky | 22F |

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná HSS čepel' na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.

S lámačom triesok. Zašpicatená čepel' pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti, verzia s reznými hranami z plného karbidu a 180° reznými hranami sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

| | |
|---|-------------|
| Posuv f v oceli < 900 N/mm ² | 0,25 mm/ot, |
| Posuv f v INOX > 900 N/mm ² | 0,28 mm/ot, |
| pre základný prvok Typ | 48 |
| Ø D | 48 mm |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Povrchová úprava | TiN |
| Uhol špičky | 132 Stupeň |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Typ | TiN |
| Rezný materiál | HSS |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Druh produktu | Rezná vložka na vrtanie |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|--------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 180 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 130 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 100 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 45 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 30 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | vhodný | 25 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 22 | M |
| INOX > 900 N/mm ² | vhodný | 22 | M |
| GG(G) | vhodný | 45 | K |
| CuZn | vhodný | 90 | N |
| mokrú maximum | vhodný | | |