

HOLEX**Britá vrtáka so zašpicatením HSS, TiN, Ø D: 29mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232282 29
GTIN	4062406096632
Trieda položky	22F

Popis**Prevedenie:**

Vymeniteľná HSS čepel' na univerzálne použitie. Netreba prebrusovať.
S lámačom triesok. Zašpicatená čepel' pre vysokú stabilitu a samocentrovanie.
Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti, verzia s reznými hranami z plného karbidu a 180° reznými hranami sú k dispozícii na požiadanie.

Technický opis

Ø D	29 mm
pre základný prvok Typ	25
Posuv f v INOX > 900 N/mm ²	0,24 mm/ot,
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,25 mm/ot,
Počet výmien/rezných hrán	1
Povrchová úprava	TiN
Uhol špičky	132 Stupeň

Typ	TiN
Rezný materiál	HSS
Počet rezných hrán Z	2
Druh produktu	Rezná vložka na vrtanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	180	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	130	N
Hliník > 10 % si	vhodný	100	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	45	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	45	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	30	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	25	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	22	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	22	M
GG(G)	vhodný	45	K
CuZn	vhodný	90	N
mokrú maximum	vhodný		