

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	213110 80/6
GTIN	4045197718501
Trieda položky	210

Popis

Popis:

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.

Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.

Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.

Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepelami.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 5,7** s čepelou č. **674252 vel. 20IP**.

Technický opis

Ø D ₃	60,6 mm
vhodná otočná rezná platnička	POMX 10T5..
maximálna hĺbka rezu a _{p,max}	2,2 mm
Ø polohovacieho otvoru	32 mm
Celková dĺžka L _{celk}	50 mm
Ø rezných hrán D _c	80 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
Počet rezných hrán Z	6
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219889
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 5,7	211750 5,7
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP