

BENNING**Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CM1-2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473305 CM1-2
GTIN	4014650440624
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Technický opis

Striedavý prúd AC	0,1 A – 400 A
Základná presnosť	1 %
maximálny otvor klieští	30 mm
Jednosmerné napätie	0,1 V – 600 V

Odpor	0,1 Ω – 20 M Ω
Kategória prepätia	CAT III 600 V
Striedavé napätie AC	0,1 V – 600 V
Merací proces	RMS
Funkcia ukladania	HOLD
Označenie výrobcu	CM1-2
akustický test priechodnosti	0 – 20 Ω
Rozsah zobrazovania	2000
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2x 081561 LR3
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Testovacie vodiče \varnothing meracích hrotov 4	473308 4
Testovacie vodiče \varnothing meracích hrotov 2	473308 2