

BENNING**Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CM2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	473305 CM2
GTIN	4014651000810
Trieda položky	47A

Popis**Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

Použitie:

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Ideálne na meranie nízkych prúdov.

Norma:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Rozsah balenia:

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

Technický opis

Rozsah zobrazovania	4000
Odpor	0,1 Ω – 40 MΩ
Funkcia ukladania	HOLD, MAX
maximálny otvor klieští	25 mm

Označenie výrobcu	CM2
Striedavý prúd AC	100 mA – 300 A
akustický test priechodnosti	0 – 50 Ω
Merací proces	TRUE RMS (AC)
Jednosmerné napätie	0,1 mV – 600 V
Kategória prepätia	CAT III 300 V
Striedavé napätie AC	1 mV – 600 V
Jednosmerný prúd DC	10 mA – 300 A
Základná presnosť	0,5 %
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Počet obsiahnutých batérií	2
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Zásobovanie prúdom	2× 081561 LR3
Kalibrácia	I4
Druh produktu	Prúdové kliešte

Služby

Kalibrácia DAkkSPrúdové kliešte Typ D	027060 D
KalibráciaPrúdové kliešte Typ D	027050 D

Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Testovacie vodiče Ø meracích hrotov 2	473308 2
Testovacie vodiče Ø meracích hrotov 4	473308 4