

KERN**Vrecková váha typ TGC, maximálny rozsah váženia: 150g**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479446 150
GTIN	4045761217522
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **S funkciou pridanej hmotnosti, tlačidlom tarovania.**
- **Kalibračný program CAL: pre vysokú presnosť.**

Plochá vrecková váha s veľkou vážiacou doskou z nehrdzavejúcej ocele a praktickou tarovacou miskou. Podsvietený LCD displej pre pohodlné odčítanie váženej hodnoty.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 batérií č. 081560 veľ. CR2032.

Technický opis

Počet obsiahnutých batérií	2
Výška	18 mm
Šírka	100 mm
maximálny rozsah váženia	150 g
Odčítanie	0,01 g
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Hĺbka	130 mm

Hmotnosť netto	0,18 kg
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Kalibrácia	K2
Druh produktu	Kompaktní váha

Služby

Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50
KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
---	---------------