

**KERN****Závesná váha typ HFD, maximálny rozsah váženia: 6000kg****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	479439 6000
GTIN	4045761202771
Trieda položky	47D

**Popis****Prevedenie:**

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.

Odolná žeriavová váha s vysokým rozlíšením do 12 ton. Veľkosť čísiel 30 mm. Prevádzková doba akumulátora cca 30 hodín.

**Rozsah balenia:**

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Váhy vrátane akumulátora a sieťového adaptéra.

**Technický opis**

Výška puzdra	129 mm
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota	0,2 %
Prevádzková teplota	-10 - 40 °C
Hmotnosť netto	15 kg
Počet obsiahnutých batérií	2

Odčítanie	500 g
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Puzdro Šírka	194 mm
Celková dĺžka	477 mm
Hĺbka puzdra	145 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Odčítanie horného rozsahu váženia	2000 g
Odčítanie stredného rozsahu váženia	1000 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3