

**KERN****Závesná váha typ HFD, maximálny rozsah váženia: 3000kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479439 3000
GTIN	4045761202764
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

LED displej s osvetlením pozadia na pohodlné odčítavanie aj z veľkých vzdialeností. Funkcia Data Hold na zachytenie zobrazenej hodnoty.

Odolná žeriavová váha s vysokým rozlíšením do 12 ton. Veľkosť čísiel 30 mm. Prevádzková doba akumulátora cca 30 hodín.

### Rozsah balenia:

Vrátane rádiového diaľkového ovládača s 2 batériami č. 081561 veľ. LR3. Váhy vrátane akumulátora a sieťového adaptéra.

## Technický opis

Hmotnosť netto	10 kg
Prevádzková teplota	-10 - 40 °C
Odčítanie	200 g
Celková dĺžka	421 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie

Puzdro Šírka	194 mm
Výška puzdra	129 mm
Počet obsiahnutých batérií	2
Najväčšia prípustná chyba Maximálna hodnota	0,2 %
Hĺbka puzdra	145 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081561 LR3
Odčítanie horného rozsahu váženia	1000 g
Odčítanie stredného rozsahu váženia	500 g
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Závesná/žeriavová váha

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3

081561 LR3