

KERN**Plošinová váha, typ EOC, maximálny rozsah váženia: 60kg**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479606 60
GTIN	4045761192317
Trieda položky	47D

Popis

Prevedenie:

- **Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.**
- **Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.**
- **Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.**
- **Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.**
- **Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.**
- **Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcie počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.**
- **Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

Technický opis

Kalibrácia	K2
Reprodukovateľnosť	20 g
maximálny rozsah váženia	0 - 60 kg
Kusová hmotnosť minimálna	20 g
Čas zákmitu	2 s
Odčítanie horného rozsahu váženia	20 g
Hmotnosť netto	5,2 kg
Rozmery Vážiaca doska	300×300 mm
Označenie výrobcu	Typ EOC
Odčítanie	10 g
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Druh produktu	Plošinová váha

Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 100	027700 100
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 180	027710 180