

**KERN****Plošinová váha, typ EOC, maximálny rozsah váženia: 60Lkg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479606 60L
GTIN	4045761192300
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- **Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.**
- **Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.**
- **Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.**
- **Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.**
- **Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.**
- **Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcie počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.**
- **Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**

### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

## Technický opis

Čas zákmitu	2 s
Kusová hmotnosť minimálna	20 g
Označenie výrobcu	Typ EOC
Odčítanie horného rozsahu váženía	20 g
Kalibrácia	K2
Odčítanie	10 g
maximálny rozsah váženía	0 - 60 kg
Rozmery Vážiaca doska	500×400 mm
Reprodukovateľnosť	20 g
Hmotnosť netto	9 kg
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Druh produktu	Plošinová váha

## Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženía 100	027700 100
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženía 180	027710 180