

**KERN****Plošinová váha, typ EOC, maximálny rozsah váženia: 6kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479606 6
GTIN	4045761192447
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- **Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.**
- **Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.**
- **Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.**
- **Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerancie.**
- **Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.**
- **Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcie počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.**
- **Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**

### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

### Rozsah balenia:

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

## Technický opis

Kusová hmotnosť minimálna	2,5 g
Označenie výrobcu	Typ IOC
Kalibrácia	K2
Odčítanie	1 g
Reprodukovateľnosť	2 g
Hmotnosť netto	5,2 kg
maximálny rozsah váženia	0 - 6 kg
Čas zákmitu	2 s
Odčítanie horného rozsahu váženia	2 g
Rozmery Vážiaca doska	300×300 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Druh produktu	Plošinová váha

## Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 50	027700 50
Kalibrácia DAKkSVáhy maximálny rozsah váženia 50	027710 50