

**KERN****Plošinová váha, typ IOC s kalibračným schválením, maximálny rozsah váženia: 150kg**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	479608 150
GTIN	4045761207196
Trieda položky	47D

## Popis

### Prevedenie:

- **Odolná plošinová váha z nehrdzavejúcej ocele, možno použiť ako balíková, priemyselná a počítacia váha.**
- **Dvojrozsahové váhy s automatickým prepínaním odčítania (presné odčítanie v spodnej polovici váženej oblasti).**
- **Zobrazovacia jednotka s výškou čísiel 24 mm, tiež odpojená od plošiny, s možnosťou nastaviť a nainštalovať pomocou flexibilného kábla.**
- **Vysoká mobilita vďaka voliteľnej prevádzke akumulátora a kompaktnému dizajnu.**
- **Optický a akustický signál pomáha pri porciovaní, dávkovaní alebo delení v rozsahu tolerance.**
- **Určovanie percent: umožňuje váženie na vopred uvedenú hodnotu (100 %) a určenie odchýlky od požadovanej hodnoty.**
- **Počet kusov: Rýchle zistenie veľkého počtu kusov pomocou jednoduchej funkcie počítania. Voliteľné referenčné množstvá 5, 10, 25, 50 kusov.**
- **Program úpravy CAL: Na nastavenie presnosti (potrebné kontrolné závažie sa dodáva na vyžiadanie).**

Plošinová váha **s kalibračným schválením** (voliteľnú kalibráciu možno objednať pod č. 479609.) Rôzne (voliteľné) dátové rozhrania umožňujú pohodlný prenos údajov o vážení. Je dostupná voliteľná receptúra: Samostatná pamäť pre hmotnosť tarovacej nádoby a ingrediencie receptúry (súčet netto).

### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane sieťového adaptéra, stolovej nohy s držiakom na stenu, ochranným pracovným krytom.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ciachovanie c. 479609 vel. 300

**Upozornenie:**

Na správnu kalibráciu je potrebné miesto inštalácie váhy. Objednajte si aj kalibráciu č. 479609 a zadajte miesto inštalácie.

## Technický opis

Odčítanie	20 g
Čas zákmitu	2 s
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Odčítanie horného rozsahu váženia	50 g
Reprodukovateľnosť	50 g
maximálny rozsah váženia	0 - 150 kg
Rozmery Vážiaca doska	500×400 mm
Kusová hmotnosť minimálna	50 g
Hmotnosť netto	5,2 kg
Označenie výrobcu	Typ IOC
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Druh produktu	Plošinová váha

## Služby

KalibráciaVáhy maximálny rozsah váženia 150	027700 150
Kalibrácia DAkkSVáhy maximálny rozsah váženia 180	027710 180