

Garant**Fréza pre vysoké posuvy Hi5, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 52/4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	213110 52/4
GTIN	4045197718488
Trieda položky	210

Popis**Popis:**

Výkonná a mäkká fréza s vysokým posuvom.
Obzvlášť hladký chod vďaka nerovnomernému rozstupu zubov.
Môže sa použiť aj na čiastočné šlichtovanie.
Úspornosť vďaka vymeniteľnej doštičke s 5 čepelami.

Upozornenie:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 5,7** s čepelou č. **674252 veľ. 20IP**.

Technický opis

Ø rezných hrán D_c	52 mm
Celková dĺžka L_{celk}	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219889 (20IP; 5,7 Nm)
vhodná otočná rezná platnička	POMX 10T5..
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,2 mm

Ø D ₃	32,6 mm
Počet rezných hrán Z	4
Séria	Hi5
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený uťahovací moment 5,7	211750 5,7
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219889
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 20IP	674252 20IP