



Súprava 6-hranných uhlových kľúčov, rozmery v palcoch, pochrómované, Počet skrutkovačov: 12Z



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	627331 12Z
GTIN	7610733201631
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.

Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Povrch niklovaný a chrómovaný (veľ. 1/20, brunované), hrany sú mierne zrazené.

Obsah:

1 uhlový skrutkovač Č. 627170: Veľ. 1/20; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16

Skladovanie v: Plastový držiak

Technický opis

Počet skrutkovačov	12
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Farebné kódovanie	nie
Druh produktu	Skrutkovač

Príslušenstvo

6-hranný uhlový kľúč, dlhýchrómovaná Šesťhran 5/16	627170 5/16
--	-------------

6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 1/16	627170 1/16
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 7/32	627170 7/32
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 3/32	627170 3/32
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 5/64	627170 5/64
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 1/8	627170 1/8
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 7/64	627170 7/64
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 1/20	627170 1/20
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 5/32	627170 5/32
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 9/64	627170 9/64
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 1/4	627170 1/4
6-hranný uhlový klíč, dlhýchromovaná Šesthran 3/16	627170 3/16