

**BENNING****Digitálne kliešte na meranie prúdu, Označenie výrobcu: CM11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 473305 CM11   |
| GTIN             | 4014651440678 |
| Trieda položky   | 47A           |

**Popis****Prevedenie:**

Robustné a ergonomické plastové puzdro s osvetleným LC displejom. Bezpečné meranie striedavého a jednosmerného el. prúdu bez vstupu do el. obvodu. Zaznamenanie nameraných hodnôt/maximálnej nameranej hodnoty, relatívne meranie.

**Použitie:**

Digitálne servisné meracie zariadenia pre široké oblasti použitia. Ponúkajú vysoké zabezpečenie a ďalšie doplnkové funkcie. Ideálne na vyhľadávanie porúch elektrických systémov, riadiacich jednotiek, zariadení a automobilovej elektrotechniky. Presné meranie malých striedavých/ jednosmerných prúdov (unikajúcich, rozdielových a zvodových prúdov).

**Norma:**

**IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Rozsah balenia:**

Vrátane batérií, meracích vodičov, kompaktnej ochrannej brašne, návodu na obsluhu.

**Technický opis**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Merací proces       | TRUE RMS (AC) |
| Rozsah zobrazovania | 6000          |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| maximálny otvor klieští                | 23 mm                         |
| Základná presnosť                      | 1 %                           |
| Odpor                                  | 0,1 $\Omega$ – 600 k $\Omega$ |
| Striedavé napätie AC                   | 0,01 V – 600 V                |
| Striedavý prúd AC                      | 0,1 mA – 20 A                 |
| Jednosmerné napätie                    | 0,01 V – 600 V                |
| akustický test priechodnosti           | 0 – 100 $\Omega$              |
| Funkcia ukladania                      | HOLD, MAX/MIN                 |
| Označenie výrobcu                      | CM11                          |
| Kategória prepätia                     | CAT IV 300 V                  |
| Jednosmerný prúd DC                    | 0,1 mA – 10 A                 |
| Počet obsiahnutých batérií             | 2                             |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR3                    |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami         |
| Zásobovanie prúdom                     | 2× 081561 LR3                 |
| Kalibrácia                             | I4                            |
| Druh produktu                          | Prúdové kliešte               |

## Služby

|  |          |
|--|----------|
| Kalibrácia Prúdové kliešte Typ D       | 027050 D |
| Kalibrácia DAkkS Prúdové kliešte Typ D | 027060 D |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3 | 081561 LR3 |
|--|------------|