

Ansell**Pár rukavíc HyFlex® 11-423, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094471 10
GTIN	10076490053465
Trieda položky	04P

Popis**Prevedenie:**

HyFlex® 11-423. Nitrilová vrstva PU na vodnej báze. Neobsahuje silikón a DMF. Odolnosť voči teplu do 100 °C. Vhodné najmä na rezanie suchých alebo do oleja namočených dielov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré
Dýchacia aktivita	dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Materiál povrchovej úpravy	PU/nitril
EN 388 Odolnosť proti prepichnutiu	2
bez silikónov	áno

EN 388 Odolnosť proti oderu	4
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu	3
Pocit na dotyk	dobré
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu	3
Bez DMF	áno
Veľkosť rukavíc	10
Lícovanie	velmi dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	dobré
Séria	HyFlex®
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice
Kategória ochrany	kategória II
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania	13G
EN 388	4X32B
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	INTERCEPT™
Povrchová úprava	PU/nitril
Materiál	PU/nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	sivá/limetková
Norma	EN 407
Hmotnosť	30 g
Dĺžka	225 mm
Použitie	viacrazové

Trieda ochrany pred rezom

B

Druh produktu

Rukavice na ochranu pred porezaním