

**Garant**

**Vyťahovacia polica pre regál, Užitočná hĺbka 1350 mm, Dĺžka výsuvu police: 70%**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993101 70
GTIN	4062406097486
Trieda položky	91W

**Popis****Prevedenie:**

Výsuvná polica **s 3-strannou odvalovacou hranou** (výška 35 mm) a praktickou **posuvnou rukoväťou**. Dá sa namontovať v mriežke po 50 mm. Výsuvnú policu možno nainštalovať aj za krídlové dvere. **Jednoduchý výsuvný doraz** – zasunutím výsuvnej police do vodiacej lišty. **Dodatočné bočné zaistenie** pomocou čapov do vodiacich líšt. Tento uzamykací mechanizmus sa zapína v zatlačenom stave. Zámok sa uvoľňuje zatahnutím za rukoväť pod posuvnou rukoväťou (ovládanie jednou rukou). Po úplnom vysunutí sa výsuvná polica opäť zaistí vo vodiacich lištách (dvojité zaistenie). Nakladanie žeriavom je možné vo vysunutom stave, pretože výsuvná polica je uzamknutá. **Nosnosť 1000 kg** pri rovnomerne rozloženom zaťažení. Výsuvné police sa dodávajú so štítkami s označením nosnosti.

**Povrchová úprava farby:**

Antracitová farba RAL 7016 **s práškovým nástrekom**.

**Upozornenie:**

Odkladacia doska buk Multiplex č. 993170 môže byť uložená do výsuvnej police.

**Technický opis**

Výsuvná polica nosnosť	1000 kg
Výsuvná polica Montážna výška	300 mm
Dĺžka výsuvu police	70 %

Rozsah použitia	Regál na ťažký tovar
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	1000 kg
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 1350 mm
Výška	300 mm
Šírka	920 mm
Hĺbka	1300 mm
Úžitková výška	35 mm
Úžitková šírka	830 mm
Úžitková hĺbka	1200 mm
pre policu Úžitková šírka	920 mm
Druh produktu	Výsuvná polica