

**BENNING****Skúšačka prístrojov, Typ: ST725****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 473400 ST725  |
| GTIN             | 4014651503168 |
| Trieda položky   | 47A           |

**Popis****Prevedenie:**

Skúšanie prístrojov so spínacími prvkami závislými na napätí siete, ako sú elektronicky riadené prístroje/nástroje, prístroje informačnej a komunikačnej techniky a prístroje, ktoré môžu byť úplne skúšané pomocou sieťového napätia, podľa VDE 0701-0702, DGUV predpis 3.

**Použitie:**

**Automatické poradie skúšok** s ukazovateľom dobrého/zlého výsledku pre zariadenia triedy I, II a III, ako aj pre skúšky vedení. Hraničné hodnoty VDE sú už prednastavené. **Pamäť nameraných hodnôt** pre 999 skúšobných objektov je možné načítať cez rozhranie **MicroUSB**. Softvér na stiahnutie na vytváranie skúšobných protokolov v programe MS Excel. Integrované hodiny reálneho času na uloženie nameraných hodnôt s dátumom skúšky. Ochranný vodič/kontaktný prúd pomocou merania diferenčného prúdu, metódu priameho merania (prevádzka so sieťou) a metódu náhradného zvodového prúdu (prevádzka s batériou).

**Rozsah balenia:**

Obsahuje obal, skúšobné vedenie s ozubenou zvierkou, sieťový prívod, napájací kábel, batérie 6× č. 081561 LR6, MicroUSB kábel, softvér na stiahnutie (CD) a návod na obsluhu.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Tlačiareň

**Technický opis**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Odpor ochranného vedenia               | 0,05 - 20 $\Omega$    |
| Napätie                                | 50 - 270 V            |
| FI/RCD-ochranný spínač Skúšobný prúd   | 30 - 150 mA           |
| Výška                                  | 55 mm                 |
| Označenie výrobcu                      | ST725                 |
| Skúšobný prúd                          | $\pm 200$ (DC) mA     |
| Skúšobné napätie                       | 250 / 500 (DC) V      |
| Dĺžka                                  | 270 mm                |
| Šírka                                  | 115 mm                |
| Izolačný odpor                         | 0,1 - 20 M $\Omega$   |
| Prúd v ochrannom vedení/kontaktný prúd | 0,1 - 20 mA           |
| Hmotnosť                               | 1,1 kg                |
| Počet obsiahnutých batérií             | 6                     |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081561 LR6            |
| Zásobovanie energiou                   | Prevádzka s batériami |
| Rozhranie                              | USB rozhranie         |
| Kalibrácia                             | I10                   |
| Druh produktu                          | Multimeter            |

## Služby

KalibráciaSkúšačka VDE 0701/0702 Typ S

027140 S