

Garant**Súprava nástrčných kľúčov 1/2, Počet nástrojov: 32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	953857 32
GTIN	4062406097257
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 953857: 1 ks

Rohatka prepínateľná GARANT c. 640025 vel. 1/2: 1 ks

Predĺženie GARANT č. 641029 vel. 75; 125; 250: 1 ks

Priecna rukovät GARANT c. 641329 vel. 295: 1 ks

Kardanový kľb GARANT c. 641629 vel. 1/2: 1 ks

6-hranná hlavica GARANT c. 642229 vel. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: 1 ks

6-hranná zástrčná hlavica GARANT c. 643229 vel. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: 1 ks

Technický opis

Šírka	250 mm
Šírka v G	10
Hmotnosť	4,26 kg
Počet nástrojov	32
Hĺbka v G	24

Hĺbka	600 mm
Prevedenie	s nástrčným klúcom
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm
Stupeň naplnenia zásuvky v G	10×24
Pohonný štvorhran	1/2 palec
najmenšia vhodná výška čela zásuvky	100 mm
Druh produktu	Vložka z tvrdennej peny

Príslušenstvo

Priečna rukoväť, 1/2 palca Celková dĺžka 295	641329 295
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 7	643229 7
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 32	642229 32
Obojstranná račňa, 1/2 palca s vyhadzovačom Typ 1/2	640025 1/2
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 4	643229 4
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 21	642229 21
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 130	641029 130
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 255	641029 255
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 24	642229 24
Vložka z tvrdennej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdennej peny 953857	952001 953857
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 8	643229 8
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 5	643229 5
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šesťhran 10	643229 10
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 17	642229 17
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 22	642229 22
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 16	642229 16
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 19	642229 19
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 10	642229 10

6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 13	642229 13
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 30	642229 30
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 11	642229 11
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 6	643229 6
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 14	643229 14
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 34	642229 34
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 27	642229 27
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 8	642229 8
Predĺženie, 1/2 palca Celková dĺžka 75	641029 75
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 18	642229 18
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 12	642229 12
6hranná zástrčná hlavice, 1/2 palce Šest'hran 12	643229 12
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 15	642229 15
6-hranná vložka, 1/2 Rozmer cez steny 14	642229 14
Univerzálny kĺb 1/2 palca Typ 1/2	641629 1/2