

Garant**Súprava klieští, Počet nástrojov: 5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	954231 5
GTIN	4062406097271
Trieda položky	91A

Popis**Prevedenie:**

Bežné sortimenty náradia v dvojfarebnej vložke z tvrdej PE peny. Pena s uzatvorenými pórmí je odolná proti oleju a nenasáva žiadne kvapaliny. **Krycia vrstva antracitová**, spodná sivá **kontrastná farba** signalizuje chýbajúce náradie.

Rozsah balenia:

Vložka z tvrdennej peny prázdna c. 952001 vel. 954231: 1 ks
Kombinované kliešte GARANT c. 700940 vel. 180: 1 ks
Kliešte Siko GARANT c. 706001 vel. 250: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte rovné GARANT c. 713040 vel. 200: 1 ks
Ploché zaoblené kliešte zahnuté GARANT c. 713440 vel. 200: 1 ks
Bocná rezacka GARANT c. 724840 vel. 160: 1 ks

Technický opis

Hĺbka	600 mm
Šírka v G	8
Hĺbka v G	24
Šírka	200 mm
Počet nástrojov	5
Hmotnosť	1,554 kg
Textúra tvrdej peny LD45, hrúbka	30 mm

Stupeň naplnenia zásuvky v G	8×24
Druh produktu	Vložka z tvrdenej peny

Príslušenstvo

Vložka z tvrdenej peny pre súpravy náradia Vhodný pre sadu vložiek s tvrdenej peny 954231	952001 954231
Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706000 250
Inštalátorske kliešte s jemným nastavením zárezov, čierne Celková dĺžka 250	706001 250
Ploché zaoblené kliešte rovné, chrómované, s opláštenými rukoväťami Celková dĺžka 200	713040 200
Stranové štiepacie kliešte chrómované, opláštené rukoväťe Celková dĺžka 160	724840 160
Šikmé ihlové kliešte, pochrómované, s úchytmi Celková dĺžka 200	713440 200
Kombinované kliešte, chrómované, 2K-zložkové rukoväťe Celková dĺžka 180	700940 180