

Garant

Súprava krídlových dverí, Užitočná hĺbka 1350 mm, vhodné pre výšku regálu: 2000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 993321 2000 |
| GTIN | 4062406097929 |
| Trieda položky | 91W |

Popis**Prevedenie:**

Krídlové dvere sú z vnútornej strany vystužené, uzamykateľné pomocou posuvnej rukoväti **s cylindrickým zámkom**. Jednoduchá zmena na iné uzamykacie systémy GARANT. Police za krídlovými dverami môžu byť vybavené výsuvnými policami. Uhol otvorenia dverí 180° umožňuje voľné vysúvanie políc.

Povrchová úprava farby:

Rám v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

| | |
|---|-------------------------------|
| vhodné pre výšku regálu | 2000 mm |
| Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný | áno |
| Výška | 2000 mm |
| Čelá dvier | Celoplechové krídlové dvierka |

| | |
|----------------------------------|---|
| Hrúbka materiálu | 1,5 mm |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | Užitočná hĺbka 1350 mm |
| Šírka | 1020 mm |
| Hĺbka | 80 mm |
| vhodné pre úžitkovú hĺbku regálu | 920 mm |
| Druh produktu | Krídlové dvere |