

Garant

Súprava krídlových dverí, Užitočná hĺbka 950 mm, vhodné pre výšku regálu: 2000mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993331 2000
GTIN	4062406097943
Trieda položky	91W

Popis**Prevedenie:**

Krídlové dvere sú z vnútornej strany vystužené, uzamykatelné pomocou posuvnej rukoväti **s cylindrickým zámkom**. Jednoduchá zmena na iné uzamykacie systémy GARANT. Police za krídlovými dverami môžu byť vybavené výsuvnými policami. Uhol otvorenia dverí 180° umožňuje voľné vysúvanie políc.

Povrchová úprava farby:

Rám v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava**.

Technický opis

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Čelá dvier	Celoplechové krídlové dvierka
vhodné pre výšku regálu	2000 mm
Výška	2000 mm

Rozsah použitia	Regál na ťažký tovar
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 950 mm
Šírka	1420 mm
Hĺbka	80 mm
vhodné pre úžitkovú hĺbku regálu	1320 mm
Druh produktu	Krídlové dvere