

Garant

Velkozátžový základný regál s 1 stĺpovým rámom s policami so 100 % výsuvom, Užitočná hĺbka 1350 mm, Výška: 2000

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 993411 2000 |
| GTIN | 4062406097981 |
| Trieda položky | 91W |

Popis**Prevedenie:**

Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm s **3 alebo 4 plne vysúvateľnými policami** (100 % výsuv). S otvormi na zavesenie výsuvných políc v mriežke 50 mm.

So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz), čelnou policou a zadným panelom (2-dielny).

Povrchová úprava farby:

Rám a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvné police v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Z bezpečnostných dôvodov musí byť regál ukotvený k podlahe na základných doskách vhodným upevňovacím materiálom.**
- **Regály je možné obložiť bočnicami č. 993260, 993270, súpravami krídlových dverí č. 993321, 993331 a elektrickou roletou č. 993310 – 993316.**
- **Pri maximálnom zaťažení základného regálu + 1 prídavného regálu vznikajú nasledujúce zaťaženia podlahy: Bodové zaťaženie 2 500 kg, plošný tlak 10 kg/cm², plošné zaťaženie na m² 3 290 kg/m².**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

| | |
|--|--|
| Zaťaženie poľa (samostatné pole) | 4000 kg |
| Polica nosnosť | 500 kg |
| Počet výsuvných políc 100 % | 3 |
| Výsuvná polica nosnosť | 1000 kg |
| Výsuvná polica Úžitková výška | 35 mm |
| Výška | 2000 mm |
| Úžitková výška | 1890 mm |
| Hrúbka materiálu | 2 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 1000 kg |
| Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 4000 kg |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu |
| Prestavenie výšky v mriežke | 50 mm |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | Užitočná hĺbka 1350 mm |
| Šírka | 1020 mm |
| Hĺbka | 1370 mm |
| Úžitková šírka | 920 mm |
| Úžitková hĺbka | 1350 mm |
| Výsuvná polica Úžitková šírka | 830 mm |
| Výsuvná polica Úžitková hĺbka | 1200 mm |
| Palety Uskladnenie | Palety - pozdĺžne uskladnenie |
| Druh produktu | Regál na ťažký tovar |