

Garant

Velkozátžový základný regál s 1 stĺpovým rámom s policami so 100 % výsuvom, Užitočná hĺbka 1350 mm, Výška: 2500mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	993411 2500
GTIN	4062406097998
Trieda položky	91W

Popis**Prevedenie:**

Stĺpikový rám z C-profilu so šírkou 100 mm s **3 alebo 4 plne vysúvateľnými policami** (100 % výsuv). Montážne otvory v 50 mm rasti. **So zamykacou tyčou (jednoduchý výsuvný doraz)**, čelnou policou a zadným panelom (5-dielny).

Povrchová úprava farby:

Rám a zadná stena v svetlosivej farbe RAL 7035, výsuvné police v antracitovej farbe RAL 7016 **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

- **Z bezpečnostných dôvodov musí byť regál ukotvený k podlahe na základných doskách vhodným upevňovacím materiálom.**
- **Regály je možné obložiť bočnicami č. 993260, 993270, súpravami krídlových dverí č. 993321, 993331 a elektrickou roletou č. 993310 – 993316.**
- **Pri maximálnom zaťažení základného regálu + 1 prídavného regálu vznikajú nasledujúce zaťaženia podlahy: Bodové zaťaženie 2 500 kg, plošný tlak 10 kg/cm², plošné zaťaženie na m² 3 290 kg/m².**
- **Dodanie po jednotlivých častiach z dôvodu nižších nákladov na prepravu. Dodanie bez montáže.**

Technický opis

Úžitková výška	2390 mm
Výsuvná polica Úžitková výška	35 mm
Polica nosnosť	500 kg
Počet výsuvných políc 100 %	4
Zaťaženie poľa (samostatné pole)	4000 kg
Výška	2500 mm
Výsuvná polica nosnosť	1000 kg
Hrúbka materiálu	2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	1000 kg
Nosnosť skriňového puzdra vnútri	4000 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	Užitočná hĺbka 1350 mm
Šírka	1020 mm
Hĺbka	1370 mm
Úžitková šírka	920 mm
Úžitková hĺbka	1350 mm
Výsuvná polica Úžitková šírka	830 mm
Výsuvná polica Úžitková hĺbka	1200 mm
Palety Uskladnenie	Palety - pozdĺžne uskladnenie
Druh produktu	Regál na ťažký tovar