

Garant**Montážny vozík vybavený prehľadnými úložnými boxmi GARANT, Počet Priehľadný úložný box: 70****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918595 70
GTIN	4062406098056
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Montážny vozík č. 918590, veľ. 1300 vybavený prehľadnými úložnými boxmi GARANT **Rám a konštrukcia** zo štvorcovej ocelevej rúrky s dnom z oceleového plechu. Drážky v ráme na uchytenie políc na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), multifunkčné lišty atď. veľkosti 1 000 mm. **Závitové puzdrá** na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. **4 otočné kolieska** (2 so zaisťovačom, Ø **125 mm**) s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách, veľká posuvná rukoväť s opláštením Haptoprene® poskytujú bezpečnú manipuláciu. Osadenie s 6x vizuálnymi skladovacími skrinami Multifix c. 928230 veľ.1000/AA1, ako aj 4 x c. 928230 veľ.1000/AB1.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Šírka	1100 mm
Šírka bez rukoväti	1000 mm

Hĺbka	700 mm
Závesná mriežka	50 mm
Maximálna nosnosť	200 kg
Počet riadiacich koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Materiál Kolieska	bezstopové polyuretánové behúne
Úžitková výška	970 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Počet Priehľadný úložný box	70
Hmotnosť	81 kg
Ø kolesa	125 mm
Výška	1300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na materiál

Príslušenstvo

Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE
Otočné koliesko Typ 2	920137 2
Otočné koliesko Typ 1	920137 1
Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000
Vozík na materiál Výška 1300	918590 1300

Prepravka s viditeľným obsahom Typ AB1

963301 AB1

Prepravka s viditeľným obsahom Typ AA1

963301 AA1