

Garant**Vozík na popruhy, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918601 12
GTIN	4062406098070
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rám a konštrukcia zo štvorcovej ocelevej rúrky s dnom z oceleového plechu. Drážky v ráme na uchytenie políc na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), multifunkčné lišty atď. veľkosti 1 000 mm. **Závitové puzdrá** na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. **4 otočné kolieska** (2 so zaistovačom, Ø 125 mm) s polyuretánovým potahom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách, veľká 2-zložková posuvná rukoväť s materiálom Haptoprene® poskytujú bezpečnú manipuláciu.

Použitie:

Možné vybavenie odkladacími policami, lištami na boxy, držiakmi na výkresy, lištami Multifix, traverzami a dierovanými stenami veľkosti 1000.

Rozsah balenia:

1 × 918590 veľ. 1700 vozík na materiál,
1 × 918603 veľ. 950 traverzy,
6 × 918604 veľ. 75 prídavný hák 75 mm,
6 × 918604 veľ. 150 prídavný hák 150 mm.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Hmotnosť	40 kg
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Šírka	1100 mm
Závesná mriežka	50 mm
Materiál Kolieska	bezstopové polyuretánové behúne
Maximálna nosnosť	200 kg
Ø kolesa	125 mm
Šírka bez rukoväti	1000 mm
Hĺbka	700 mm
Úžitková šírka	920 mm
Typ	1700/12
Počet riadiacich koliesok bez pevnej brzdy	2
Úžitková výška	1370 mm
Výška	1700 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na popruhy

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Prídavný hák Úžitková dĺžka 150	918604 150
Otočné koliesko Typ 1	920137 1
Traverza vhodné pre užitočnú šírku 920	918603 920
Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE
Otočné koliesko Typ 2	920137 2

Prídavný hák Úžitková dĺžka 75

918604 75