

Garant**Montážny vozík vybavený prehľadnými úložnými boxmi GARANT, Počet Priehľadný úložný box: 84****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918595 84
GTIN	4062406098063
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Montážny vozík č. 918590, veľ. 1300 vybavený prehľadnými úložnými boxmi GARANT **Rám a konštrukcia** zo štvorcovej ocelevej rúrky s dnom z oceleového plechu. Drážky v ráme na uchytenie políc na prednej a zadnej strane (raster 50 mm), multifunkčné lišty atď. veľkosti 1 000 mm. **Závitové puzdrá** na vnútornej strane rámu na montáž perforovaného plechu. **4 otočné kolieska** (2 so zaisťovačom, Ø **125 mm**) s polyuretánovým behúňom, ktorý nezanecháva stopy, náboje uložené na valčekových ložiskách, veľká posuvná rukoväť s opláštením Haptoprene® poskytujú bezpečnú manipuláciu. Osadenie s 6 × vizuálnymi skladovacími skrinami Multifix c. 928230 veľ.1000/AA1, ako aj 6 × c. 928230 veľ.1000/AB1.

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Materiál Kolieska	bezstopové polyuretánové behúne
Počet Priehľadný úložný box	84

Hmotnosť	90 kg
Maximálna nosnosť	200 kg
Závesná mriežka	50 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Výška	1300 mm
Úžitková výška	970 mm
Šírka bez rukoväti	1000 mm
Počet riadiacich koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Hĺbka	700 mm
Ø kolesa	125 mm
Šírka	1100 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Prestavenie výšky v mriežke	50 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Vozík na materiál

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE
Otočné koliesko Typ 2	920137 2
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/ AB1	928230 1000/AB1
Otočné koliesko Typ 1	920137 1
Prehľadné skladovacie boxy Multifix Dĺžka mm / typ 1000/ AA1	928230 1000/AA1
Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Vozík na materiál Výška 1300	918590 1300
Multifix vhodné pre typ 1000	928201 1000

Prepravka s viditeľným obsahom Typ AB1

963301 AB1

Prepravka s viditeľným obsahom Typ AA1

963301 AA1