

Garant**Zásobníkový vozík, Počet priehľadných boxov: 55****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	918610 55
GTIN	4062406098117
Trieda položky	91P

Popis**Prevedenie:**

Rám zo štvorhranej ocelevej rúry 60 × 40 × 2 mm. Konštrukcia z oceleového plechu s čiernym odkladacím priestorom z ABS plastu. **4 otočné kolieska** (2 so zaistovačom, Ø 125 mm) s bezstopovým polyuretánovým behúňom a 2 posuvné rukoväti z materiálu Haptoprene® zaisťujú dobrú stabilitu a bezpečnú manipuláciu v dielni. **Priehľadné boxy** v 4 veľkostiach z transparentného **ABS plastu** na prachotesné skladovanie. Výber uloženého tovaru naklonením priehľadného boxu. Na účely montáže sa dajú boxy vybrať a uložiť na seba.

Použitie:

Na skladovanie/zásobovanie sypkým materiálom a malými dielmi.

Osadenie:

Priehľadné boxy na prednej strane: 18 ks 80×63×70 mm;

15 ks 100×97×108 mm;

3 ks 175×140×160 mm

Priehľadné boxy na zadnej strane: 16 ks 128×128×133 mm;

3 ks 175×140×160 mm

Povrchová úprava farby:

Svetlosivá farba RAL 7035 **prášková povrchová úprava.**

Technický opis

Šírka	880 mm
Hĺbka	600 mm
Maximálna nosnosť	250 kg
Materiál Kolieska	bezstopové polyuretánové behúne
Šírka bez rukoväti	680 mm
Počet riadiacich koliesok so zaistovacou brzdou	2
Hmotnosť	67 kg
Výška	1310 mm
Počet riadiacich koliesok bez zaistovacej brzdy	2
Ø kolesa	125 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1,5 mm
Raster dierovanej steny Hoffmann	9×9 mm
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	Zásobníkový vozík

Príslušenstvo

Posuvná rukoväť Farba BLACK	920135 BLACK
Otočné koliesko Typ 1	920137 1
Otočné koliesko Typ 2	920137 2
Posuvná rukoväť Farba BLUE	920135 BLUE