

**Vysoko kvalitný rezný olej bez minerálnych olejov UV 80, Obsah: 0,25l****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	084205 0,25
GTIN	2050001770301
Trieda položky	08J

**Popis****Prevedenie:**

Aplikácia pomocou mazacieho štetca, spreja, rozprašovača alebo mazacieho zariadenia. Rezný olej pre najvyššie nároky, zmývateľný vodou, viskozitu je možné nastaviť vodou v závislosti od použitia.

**Použitie:**

Univerzálne vhodné na **trieskové obrábanie** (frézovanie, sústruženie, vrtanie, rezanie závitov, vystružovanie, preťahovanie, rezanie), ako aj na **tvárnenie**. Bezpodmienečne potrebné pri obrábaní **ťažko obrobiteľných materiálov**, ako sú ocele odolné voči korózii a teplu, niklové legúry, titan a podobne. Ideálne pre **neželezné kovy**.

**Aj na mazanie v minimálnom množstve**, pretože neobsahuje minerálne oleje.

**Technický opis**

Teplota samovzplanutia	325 °C
Prevedenie	striekacia fľaša
Farba	žltkastý
Kimenatická viskozita	57 mm <sup>2</sup> /s

Bod vzplanutia	> 180 °C
Teplota skladovania	5 - 40 °C
Tvar	tekuté
Obsah	0,25 l
Druh produktu	Rezný olej / brúsny olej