

Garant**Zapichovacia doštička neutrálna, HB9035, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275000 3
GTIN	4062406098315
Trieda položky	21H

Popis**Prevedenie:**

S brúsenými hranami.

Použitie:

Pre malý \varnothing zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

Vhodné pre:

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026. Vyvrtávacie tyče č. 274170 – 274171.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Posuv f v oceli < 900 N/mm ²	0,08 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	TiCN
Rezný materiál	HM
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HB9035
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	140	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	80	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	50	P
GG(G)	podmienene vhodný	80	K
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	vhodný		
prerušené	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		