

**Garant****Zapichovacia doštička neutrálna, HU9310, Šírka zápichu w: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	275006 3
GTIN	4062406098353
Trieda položky	21H

**Popis****Prevedenie:**

S brúsenými hranami.

**Použitie:**

Pre malý Ø zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

**Vhodné pre:**

Držiak doštičiek č. 274010 – 274026. Vyvrtávacie tyče č. 274170 – 274171.

**Vhodné pre:**

Pre malý Ø zápichu v kombinácii s držiakom doštičiek č. 274010 – 274026.

**Technický opis**

Rezný materiál	HM
Posuv f v oceli < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,2 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	HU9310
Počet výmien/rezných hrán	1

Profil otočnej reznej platničky	neutrálna
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	380	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	360	N
Hliník > 10 % si	vhodný	280	N
kontinuálne	vhodný		
nepravidelná	podmienene vhodný		
mokrý maximum	vhodný		