

SWISS TOOLS

**Sústružnícky držiak ľavé, PSC, Ø stopky / veľkosť doštičky: 63/16HPmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 320316 63/16HP |
| GTIN             | 2050001772831  |
| Trieda položky   | 36D            |

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajte samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

|  |             |
|--|-------------|
| Minimálny priemer predvrtania D <sub>1</sub> min | 80 mm       |
| vhodná otočná rezná platnička                    | CN.. 1606.. |
| Náhradný diel                                    | P02         |
| Osi-Vzdialenosť vrcholov f                       | 45 mm       |
| Veľkosť doštičiek                                | 16          |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A                          | 65 mm       |
| Ø stopky   | 63 mm       |
| Upínač   | PSC         |
| Druh použitia                                    | ľavé        |
| Norma upínača                                    | ISO 26623-1 |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Vnútorné chladenie | áno                 |
| Druh produktu      | Sústružnícky držiak |

## Príslušenstvo

|  |            |
|--|------------|
| Lomená páka č. 4 Typ P02                   | 320612 P02 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P05              | 320611 P05 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P02              | 320611 P02 |
| Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63 | 320001 63  |
| Medzipoloha č. 1 Typ P05                   | 320610 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P01                   | 320612 P01 |
| Upínka č. 6 Typ D07                        | 320614 D07 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01          | 320618 P01 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02          | 320618 P02 |
| Lomená páka č. 4 Typ P06                   | 320612 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P02                   | 320610 P02 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ D07              | 320611 D07 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05          | 320618 P05 |
| Lomená páka č. 4 Typ P05                   | 320612 P05 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04          | 320618 P04 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P01              | 320611 P01 |
| Upínacia skrutka č. 3 Typ P06              | 320611 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P01                   | 320610 P01 |
| Krúžok trysky č. 5 Typ D07                 | 320613 D07 |
| Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06          | 320618 P06 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P04                   | 320610 P04 |
| Lomená páka č. 4 Typ P04                   | 320612 P04 |
| Medzipoloha č. 1 Typ P06                   | 320610 P06 |