

Garant GRIDLINE

**Skrinka prístavná s krídllovými dverkami so zvýšeným okrajom, 26×20G,
Výška: 1025mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932110 1025
GTIN	4062406098292
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie 30 × 28 G. S krídllovými dverami, centrálne uzamykateľným cylindrickým zámkom.

S 3-stranným zvýšeným okrajom a ryhovanou gumovou podložkou.

Jedno výsuvné bezpečnostné zariadenie zabráňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky a výsuvná polica nie sú konfigurovateľné, vždy svetlosivá RAL 7035.**

Upozornenie:

Zodpovedajúce zásuvky 26×20G.

Technický opis

Šírka	750 mm
Hĺbka	700 mm
Výška	1025 mm

Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hmotnosť	65 kg
Úžitková výška	850 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách Rozmer v G 30X28	951970 30X28
Odkladacia rohož z ryhovanej gummy Rozmer v G 30X28	951975 30X28