

Garant GRIDLINE

Skrinka prístavná s krídlými dverkami so zvýšeným okrajom, so zásuvkou a výsuvným dnom, 26×20G, Výška: 1025mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932115 1025
GTIN	4062406098308
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie 30 × 28 G. S krídlými dverami, centrálne uzamykateľným cylindrickým zámkom.

Jedno výsuvné bezpečnostné zariadenie zabraňuje súčasnému otvoreniu viacerých zásuviek. S 3-stranným zvýšeným okrajom a ryhovanou gumovou podložkou.

Vybavené 2 × zásuvkami s plným výsuvom 26×20G s nosnosťou 75 kg. **2 × výsuvná polica** s nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky mm: 75,75

Pocet výsuvných políc: 2

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky a výsuvná polica nie sú konfigurovateľné, vždy svetlosivá RAL 7035.**

Upozornenie:

Zodpovedajúce zásuvky 26×20G.

Technický opis

Úžitková výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková šírka v G	26
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Šírka	750 mm
Hmotnosť	121 kg
Zásuvky Úžitková šírka	650 mm
Výška	1025 mm
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Zásuvkový výsuv	Blokovanie výsuvu
Uhol otvárania dvier	250 Stupeň
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26×20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

Príslušenstvo

Zásuvka, 75 kg Výška čela zásuvky 75	930633 75
Výsuvná polica 75 kg Vstavaná výška 75	930654 75
Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12

Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na
3 stranách Rozmer v G 30X28

951970 30X28

Odkladacia rohož z ryhovanej gummy Rozmer v G 30X28

951975 30X28