

SWISS TOOLS

**Sústružnícky držiak neutrálna, HSK-T, Ø stopky / veľkosť doštičky - rozmer A:  
6315-100HPmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	320075 6315-100HP
GTIN	2050001772862
Trieda položky	36D

**Popis****Upozornenie:**

Vhodnú **dýzu HP** č. 320001 si objednajete samostatne! Náhradné diely č. 320610 – 320626 sú uvedené v zozname náhradných dieloch.

PSC upínacie skrutky na požiadanie.

**Technický opis**

Náhradný diel	P06
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1506..
Veľkosť doštičiek	15
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Ø stopky	63 mm
Upínač	HSK-T
Druh použitia	neutrálna
Norma upínača	ISO 12164-3
Vnútorne chladenie	áno
Druh stopky	Kužeľová dutá stopka
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Medzipoloha č. 1 Typ P02	320610 P02
Upínacia skrutka č. 3 Typ P05	320611 P05
Lomená páka č. 4 Typ P06	320612 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P06	320611 P06
Upínacia skrutka č. 3 Typ P02	320611 P02
Medzipoloha č. 1 Typ P06	320610 P06
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P05	320618 P05
Lomená páka č. 4 Typ P05	320612 P05
Krúžok trysky č. 5 Typ D07	320613 D07
Upínacia skrutka č. 3 Typ D07	320611 D07
Medzipoloha č. 1 Typ P04	320610 P04
Vysokovýkonná chladiaca tryska (HP) Typ 63	320001 63
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P04	320618 P04
Upínka č. 6 Typ D07	320614 D07
Lomená páka č. 4 Typ P02	320612 P02
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P02	320618 P02
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Lomená páka č. 4 Typ P04	320612 P04
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P06	320618 P06
Medzipoloha č. 1 Typ P05	320610 P05
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01