

Garant GRIDLINE

**Skrinka prístavná s posuvnými dvierkami so zvýšeným okrajom, 26×20G,
Výška: 1025mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	932130 1025
GTIN	4062406098612
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

Skriňa na náradie 60 × 28 G. S posuvnými dverami, centrálné uzamykateľnými cylindrickým zámkom. Zásuvky 26 × 20 G a výsuvné police 26 × 20 G možno namontovať v 25 mm rasti na oboch stranách. **Bez poistky proti vytiahnutiu.** S 3-stranným zvýšeným okrajom a ryhovanou gumovou podložkou.

Zvláštne príslušenstvo:

Zodpovedajúce zásuvky pod č. 930633 a č. 930635, zodpovedajúce výsuvné police pod č. 930654 a č. 930656.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, posuvné dvere v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

Podstavec č. 958080 – 958086 NIE je vhodný.

Technický opis

Výška	1025 mm
Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Úžitková výška	875 mm

Hmotnosť	128 kg
Hĺbka	700 mm
Hĺbka v G	28
Šírka	1500 mm
Šírka v G	60
Uzamykací systém elektronický - prestaviteľný	áno
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Prestavenie výšky v mriežke	25 mm
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	26x20G
Druh produktu	Strojová prístavná skrinka

Príslušenstvo

Pevná úchytka pre GridLine Typ HU12	914226 HU12
Krycia doska z ocelového plechu so zaobleným okrajom na 3 stranách Rozmer v G 60X28	951970 60X28
Odkladacia rohož z ryhovanej gummy Rozmer v G 60X28	951975 60X28