

Garant**Dokončovacia fréza, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 20/4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212534 20/4
GTIN	4062406098209
Trieda položky	210

Popis

Prevedenie:

Presná dokončovacia fréza pre **extrémne efektívnu predúpravu a konečnú úpravu**. Vďaka prepracovanej geometrii Wiper je vhodná na **vynikajúce povrchové úpravy v kvalite brúsenia**. **Mimoriadna úspora času** možná vďaka **veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov**.

Použitie:

Typický nástroj pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.

Upozornenie:

Momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 veľ. 1,0** s čepelou č. **674252 veľ. 7IP**.

Technický opis

Montážny závit M	M10
Celková dĺžka L_{celk}	30 mm
Počet rezných hrán Z	4
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219799 3 (7IP; 1,0 Nm)
Ø D ₁ h ₆	10,5 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	2,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	CPHX 0602..
Ø D ₂	18 mm

Vnútorne chladenie	áno
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza