

HW **Pickardt** .sk**Ručné razidlo, Výška písma: 2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085471 2
GTIN	4250191110330
Trieda položky	08W

Popis**Prevedenie:**

Vysoko presné razidlo pre podpisy číselných radov. Navrhnuté pre najväčšie zaťaženie. S kolíkovou zámkou. Všetky časti chemicky poniklované. Kolieska s 11 znakmi = gravírovanie 0 – 9 a prázdne miesto. Zabalené v plastovom boxe.

Použitie:

Na variabilné číslovanie materiálov s **pevnosťou do 1500 N/mm²**.

Upozornenie:

Ďalšie verzie reliéfnych diel, ako sú napr. s automatickým ďalším zapojením alebo odlišnými výškami písma, sú k dispozícii na vyžiadanie.

Technický opis

Šírka odtlačku	23 mm
Šírka kolesa = šírka znaku písma	3 mm
Výška písma	2 mm
Maximálna pevnosť materiálu reliéfnej plochy	1500 N/mm ²
Počet miest	8

Druh produktu

Ručné razidlo

Príslušenstvo

Držiak razidla Typ GRIP

085475 GRIP