

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0810/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260340 0810/07
GTIN	4062406098902
Trieda položky	21T

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	7 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	8,4 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6,4 mm
Držiak ISO-kód	A0810H SDQCR/L07
Celková dĺžka L	100 mm
Uhol nastavenia k	107,5 Stupeň
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22,4 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Úžitková hĺbka T	3 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500