


Garant**CPHX 060205 ER, HB4015, Typ: ST1400**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	212552 ST1400
GTIN	4062406098698
Trieda položky	21A

Popis

Prevedenie:

- **Otočné platničky s vylepšenou geometriou Wiper pre účinné obrábanie pri zápusťkovom kovaní a výrobe foriem.**
- **Mimoriadna úspora času vďaka veľkému prekladaniu a vysokému posuvu zubov.**
- **Otočné frézovacie platničky s radiálnou a axiálnou geometriou Wiper.**

Presnosť obvodovej hádzavosti $\pm 0,020$ mm.

Odporúčanie::

Pre procesy čistého čelného frézovania znížte V_c o 30 %.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e=0,2$ mm.

L_{wa} znázorňuje axiálnu dĺžku Wiper.

L_{wr} znázorňuje radiálnu dĺžku Wiper.

Technický opis

Typ	ST1400
Uhlový Polomer	0,5 mm
Hrúbka platne S	2.38 mm

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CPHX 060205 ER
Typ	HB4015
Rezný materiál	HM
Dĺžka Wiper axiálna	1 mm
Dĺžka Wiper radiálna	1,5 mm
Polomer rezania R_1	0,5 mm
Posuv f_z v oceli < 1400 N/mm ²	0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie